


Konfektionerbar hunstik

SDOAH050MSSFKPG

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: EVC815

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Max strømbelastning total	[A]	4; (...40 °C)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	29,1
Dimensioner	[mm]	35 x 20 x 30
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E11512



Konfektionerbar hunstik


SDOAH050MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

