


Indbygningsstik

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 O-ring



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	30,743
Monterings gevind		M16 x 1,5
Materiale		zinkstøbegods forniklet
Indstøbt-emne materiale		zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Indbygningsstik

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: zinkstøbegods, forniklet



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid