


Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V] < 250 AC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -40...85

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Vægt [g] 25

Dimensioner [mm] 35 x 20 x 30

Materiale PBT

Indstøbt-emne materiale PBT

Materiale - omløber PA

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.



Konfektionerbar hunstik

SDOAH030MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: C; Støbt hus: PBT; Låsning: PA



Tilslutning

