


Konfektionerbare stik

SSTGF040MSSFPG



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	14,9
Dimensioner	[mm]	12 x 12 x 35,5
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Konfektionerbare stik


SSTGF040MSSFPG

Elektrisk tilslutning

skæreklemme teknik: 0,14...0,38 mm²; Inderleder isolering: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Ledningskappe: Ø 3...5 mm

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

