


Konfektionerbar hunstik

SDOGF040MSSFPKG



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Kapslingsklasse

III

Max strømbelastning total

[A]

4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

17,1

Materiale

PA

Indstøbt-emne materiale

PA

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Konfektionerbar hunstik

SDOGF040MSSFPKG

Elektrisk tilslutning

skæreklemme teknik: 0,14...0,38 mm²; Inderleder isolering: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Ledningskappe: Ø 3...5 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

