
E11564

Forbindelseskabel

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	3
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	56,2
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.


E11564

Forbindelseskabel

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1,5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Buchse




E11564

Forbindelseskabel

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm