


T-fordeler

T SPLITTER M12/2XUS



Applikation

Udførelse

til tryk-sensorer PNI

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

3

Max strømbelastning total

[A]

3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

38,2

Materiale

PUR

Bemærkning

Bemærkning

orientering stik A/B horizontal (til en lodret sensor)

Emballage-enheder

1 stk.

T-fordeler

T SPLITTER M12/2XUS

Elektrisk tilslutning

Tilslutning

