


Y-fordeler

Safety splitter box



Applikation

Udførelse

T-stykke til pseudo-seriel forbindelse af sikkerheds-sensorer

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	31,4
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Y-fordeler

Safety splitter box

Elektrisk tilslutning

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet

Stik: 1 x M12; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet