


Splitterboks

ZDO8H059MSS00,5H11

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EBC038

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Kapslingsklasse

II

Max strømbe-
lastning total pr.
modul/slot

[A]

4

Max strømbe-
lastning total


[A]

12



Splitterboks

ZDO8H059MSS00,5H11

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-15...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	18 x 54 x 127
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Antal porte på splitterboks		8
Stiktype		M12
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	8 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,5 m, PUR / PVC, Halogenfri, sort, Ø 8,4 mm; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
Elektrisk tilslutning - slids		
Stik: 8 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm		
		


E11571



Splitterboks

ZDO8H059MSS00,5H11

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GN/YE =	grøn/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul