


# E11572



## Forbindelseskabel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



### Elektriske Data

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Driftspænding [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Kapslingsklasse   | III               |

### Omgivende forhold

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
| Kapslingsklasse           | IP 50    |

### Mekaniske data

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Vægt [g]                | 113,9              |
| Materiale               | PUR                |
| Indstøbt-emne materiale | PUR                |
| Materiale - omløber     | Messing, forniklet |

### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 3 m, PVC, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet




# E11572



## Forbindelseskabel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x Sub D, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet

