


Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Max strømbelastning total [A]	3

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 68

Mekaniske data

Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

