


Forbindelseskabel med stik

ASTGH040VAS0002E04

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVT073

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion

Silikonefri; guldbelagte kontakter

Silikonefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...100

Kapslingsklasse

IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

15 x 15 x 41,5

Materiale

PVC

Indstøbt-emne materiale

PVC

Materiale - omløber

rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med stik

ASTGH040VAS0002E04

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid