


Forbindelseskabel

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS



Applikation

Special funktion	Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde
Applikation	CAN Bus

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Lagringstemperatur [°C]	-40...80
Kapslingsklasse	IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	50,2	
Dimensioner	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5	
Materiale		PUR	
Indstøbt-emne materiale		PUR	
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet	
Egnet for kabelkæde		ja	
Egnet for kabelkæde		Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
		bøjningsradius ved fast installation	min. 5 x kabel diameter
		Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
		Bøjningsantal	> 1 Mio.



Forbindelseskabel

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS


Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm




Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 7,2 mm, afskærmet; twisted; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / twisted + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / twisted

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 7,2 mm, afskærmet; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Tilslutning



BK = sort
 BU = blå
 RD = rød
 WH = hvid
 screen = Skærm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

