


Forbindelseskabel

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS



Applikation

Special funktion	Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde
Applikation	CAN Bus

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Lagringstemperatur [°C]	-40...80
Kapslingsklasse	IP 68

Mekaniske data

Vægt [g]	729								
Dimensioner [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5								
Materiale	PUR								
Indstøbt-emne materiale	PUR								
Materiale - omløber	zinkstøbegods, forniklet								
Egnet for kabelkæde	ja								
Egnet for kabelkæde	<table> <tr> <td>Bøjeradius ved fleksibel anvendelse</td><td>min. 10 x kabel diameter</td></tr> <tr> <td>bøjningsradius ved fast installation</td><td>min. 5 x kabel diameter</td></tr> <tr> <td>Slæbehastighed</td><td>max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Bøjningsantal</td><td>> 1 Mio.</td></tr> </table>	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter	bøjningsradius ved fast installation	min. 5 x kabel diameter	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²	Bøjningsantal	> 1 Mio.
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter								
bøjningsradius ved fast installation	min. 5 x kabel diameter								
Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²								
Bøjningsantal	> 1 Mio.								



Forbindelseskabel

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS


Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm




Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 7,2 mm, afskærmet; twisted; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / twisted + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / twisted

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 7,2 mm, afskærmet; afskærmning; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Tilslutning



BK = sort
 BU = blå
 RD = rød
 WH = hvid
 screen = Skærm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

