


Forbindelseskabel med stik

ASTGH050MSA0005C02



Applikation

Special funktion	Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde
Applikation	CAN Bus

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Lagringstemperatur [°C]	-40...80
Kapslingsklasse	IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	350	
Dimensioner	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5	
Materiale		PUR	
Indstøbt-emne materiale		PUR	
Materiale - omløber		Messing, forniklet	
Egnet for kabelkæde		ja	
Egnet for kabelkæde		Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
		bøjningsradius ved fast installation	min. 5 x kabel diameter
		Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
		Bøjningsantal	> 1 Mio.



Forbindelseskabel med stik

ASTGH050MSA0005C02

Bemærkning

Emballage-enheder


1 stk.

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 6,8 mm, afskærmet; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BU =	blå
RD =	rød
WH =	hvid
screen =	Skærm