


Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS



Applikation		
Applikation		Strømmåling
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 24 AC/DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt	[g]	152,5
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Tilbehør		
Leverings omfang		skruer felt til markering
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

