


T-fordeler

T SPLITTER M12/2XUS



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	3
Max strømbelastning total	[A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	39,7
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Tilbehør

Leverings omfang	Beskyttelseshætte: 1
------------------	----------------------

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

T-fordeler

T SPLITTER M12/2XUS

Elektrisk tilslutning

Tilslutning



Stik: 1 x M12; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet