


Forbindelseskabel

VDOGH050VAS0001E05STGH050VAS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Kapslingsklasse		IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Materiale	PVC
Indstøbt-emne materiale	PVC
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Forbindelseskabel

VDOGH050VAS0001E05STGH050VAS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

