


## Forbindelseskabel

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Applikation

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
| Siliconefri      | ja                                 |

## Elektriske Data

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Driftspænding [V]             | < 30 AC / < 36 DC |
| Max strømbelastning total [A] | 4                 |

## Omgivende forhold

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100     |
| Kapslingsklasse           | IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Materiale               | PVC                          |
| Indstøbt-emne materiale | PVC                          |
| Materiale - omløber     | rustfri stål (1.4404 / 316L) |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Forbindelseskabel

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

### Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

