


Forbindelseskabel med stik

ASTGH040VAS0010E04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...100
Kapslingsklasse	IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	15 x 15 x 41,5
Materiale	PVC
Indstøbt-emne materiale	PVC
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med stik

ASTGH040VAS0010E04

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid