


Forbindelseskabel med ventilstik

AVDAA031PLS0005H03



Applikation		
Special funktion		Silikonefri
Silikonefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse		ja; (VDR)
Max strømbelastning total [A]		5
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-20...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt [g]		256,3
Dimensioner [mm]		28,5 x 29,5 x 47
Materiale		PP; FKM
Indstøbt-emne materiale		PP / FPM
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E11651



Forbindelseskabel med ventilstik


AVDAA031PLS0005H03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: PP / FPM



Tilslutning



BN = Ledningsfarver :
BU = brun
GN/YE = blå
 grøn/gul