




Forbindelseskabel med ventilstik

AVSAC031PLS0005H03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse	ja; (VDR)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	21,5 x 18 x 32
Materiale	PP; FKM
Indstøbt-emne materiale	PP / FPM
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med ventilstik

AVSAC031PLS0005H03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type C industristandard, vinklet; Støbt hus: PP / FPM; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BU = blå
GN/YE = grøn/gul