


Artiklen er udgået - arkiv informationer



#### Applikation

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
| Siliconefri      | ja                                 |

#### Elektriske Data

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Driftspænding [V]             | 10...30 DC    |
| Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C) |

#### Udgange

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

#### Omgivende forhold

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 |
| Kapslingsklasse           | IP 68     |

#### Mekaniske data

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Dimensioner [mm]        | 30 x 18 x 35       |
| Materiale               | PA                 |
| Indstøbt-emne materiale | PA                 |
| Materiale - omløber     | Messing, forniklet |

#### Display / Betjeningsenhed

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, gul  |
|         | Drift          | 1 x LED, grøn |

#### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|



## Konfektionerbar hunstik


SDOAH042MSSFKPG

### Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



### Tilslutning

