
E11661

Forbindelseskabel med hunstik

ADOGA030MSS0010E03



Applikation			
Special funktion		Egnet for kabelkæde	
Elektriske Data			
Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC	
Max strømbelastning total	[A]	4; (40° C)	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90	
Kapslingsklasse		IP 67	
Mekaniske data			
Vægt	[g]	404,431	
Dimensioner	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5	
Materiale		TPU	
Indstøbt-emne materiale		TPU	
Materiale - omløber		Messing, forniklet	
Egnet for kabelkæde		ja	
Egnet for kabelkæde		Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
		Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
		Bøjningsantal	> 2 Mio.
		Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	

E11661

Forbindelseskabel med hunstik


ADOGA030MSS0010E03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PVC, gul, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", lige; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



	Ledningsfarver :
GN =	grøn
RD/BK =	rød/sort
RD/WH =	rød/hvid