


Y-Forbindelseskabel

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC503

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



3-1 input kabel grå
3-2 octavis kabel sort

Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Max strømbelastning total

[A]

4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

65

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Antal porte på splitterboks

2

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Y-Forbindelseskabel

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning


Kabel: 0,25 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

