


T-fordeler

Y-splitter/STM12/2xUS



Applikation

Udførelse

til tryk-sensorer PNI

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	3
Max strømbelastning total	[A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	38
Materiale		PUR

Bemærkning

Bemærkning	orientering stik A/B vertikal (til en lodret sensor)
Emballage-enheder	1 stk.

T-fordeler

Y-splitter/STM12/2xUS

Elektrisk tilslutning

Tilslutning

