


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAO140MSS0005B11



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 30 DC
Max strømbelastning total	[A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	421,5
Dimensioner	[mm]	45 x 20 x 49
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E11697



Forbindelseskabel med hunstik


ADOAO140MSS0005B11

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, sort, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M16, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	ikke anvendt
U:	ikke anvendt
	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul
RD =	rød