


Forbindelseskabel med stik

ASTGF030MSS0,28H03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 68

Mekaniske data

Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Bemærkning	kabel: 60 mm strippet og 3 mm afisoleret og forzinket
Emballage-enheder	1 stk.



Forbindelseskabel med stik

ASTGF030MSS0,28H03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,28 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Ledningsfarver :
BN = sort
BU = brun
 blå