


Forbindelseskabel

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR / PVC, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm

