E11716


Konfektionerbare stik

SSTGH050VASFPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11859

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 125 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	4; (...40 °C)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	20 x 20 x 52
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E11716

Konfektionerbare stik


SSTGH050VASFPKG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

