


Splitterboks

ZDO4H050MSS0005H07

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EBC013

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Kapslingsklasse

II

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

4

Max strømbelastning total

[A]

12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-15...80

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

18 x 54 x 82

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU



Splitterboks

ZDO4H050MSS0005H07

Antal porte på splitterboks	4
Stiktype	M12

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
WH =	hvid
YE =	gul