




Splitterboks

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EBC005
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	12
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-15...80
Kapslingsklasse		IP 67



Splitterboks

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	28 x 60 x 125
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Antal porte på splitterboks		6
Stiktype		M12


Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning - Tilslutning

Stik: 1 x M23; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



E11722



Splitterboks

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

