


Splitterboks

ZDO4H050MSS0005H11

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EBC014

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Kapslingsklasse

II

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

4

Max strømbelastning total

[A]

12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-15...80

Kapslingsklasse

IP 67



Splitterboks

ZDO4H050MSS0005H11

Mekaniske data	
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Antal porte på splitterboks	4
Stiktype	M12

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning	
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)	

Elektrisk tilslutning - slids	
Stik: 4 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm	



Tilslutning

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
GY/PK	2 (1)	C
RD/BU	2 (2)	C
WH/GN	2 (3)	C
BN/GN	2 (4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul