


Splitterboks

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EBC003

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion

Silikonefri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Kapslingsklasse

II

Max strømbeastning total pr. modul/slot

[A]

4

Max strømbeastning total

[A]

10

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-15...80

Kapslingsklasse

IP 67



Splitterboks


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	28 x 60 x 118
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Antal porte på splitterboks		4
Stiktype		M12


Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning - Tilslutning

Stik: 1 x M23; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



E11728



Splitterboks

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

