


Splitterboks

ZDO6H050MSS0010H11

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Kapslingsklasse

II

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

4

Max strømbelastning total

[A]

12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-15...80

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

E11730



Splitterboks

ZDO6H050MSS0010H11

Antal porte på splitterboks	6
Stiktype	M12

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm





Splitterboks

ZDO6H050MSS0010H11

Tilslutning

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul