


Splitterboks

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EBC011

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	10

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15...80
Kapslingsklasse		IP 67



Splitterboks


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	28 x 60 x 152
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Antal porte på splitterboks		8
Stiktype		M12

Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning - Tilslutning

Stik: 1 x M23; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)

E11734



Splitterboks

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 8 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

