

E11738



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGK120MSS0015H12



Applikation		
Special funktion		Halogenfri
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 63 AC/DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	2027
Dimensioner	[mm]	26 x 26 x 85
Materiale		PUR sort
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Tilspændingsmoment	[Nm]	2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGK120MSS0015H12

Elektrisk tilslutning


Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul