


E11740



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAK120MSS0010H12



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 63 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

1390

Dimensioner

[mm]

51 x 26 x 70

Materiale

PUR sort

Indstøbt-emne materiale

PUR

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Tilspændingsmoment

[Nm]

2

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik


ADOAK120MSS0010H12

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M23, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul