


E11744



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGK190MSS0015H19



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 63 AC/DC

Max strømbelastning total

[A]

8

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

3140,5

Dimensioner

[mm]

26 x 26 x 85

Materiale

PUR sort

Indstøbt-emne materiale

PUR

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Tilspændingsmoment

[Nm]

2

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

E11744



Forbindelseskabel med hunstik


ADOGK190MSS0015H19

Elektrisk tilslutning

Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet





Forbindelseskabel med hunstik

ADOGK190MSS0015H19

Tilslutning

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul