


E11746



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAK190MSS0010H19



Applikation		
Special funktion	Halogenfri; Egnet for kabelkæde	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 63 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	8
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	2239
Dimensioner	[mm]	51 x 26 x 70
Materiale		PUR sort
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Tilspændingsmoment	[Nm]	2
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbebelastighed	max. 2 m/s
	Bøjningsantal	> 500000
	Vridningsgodkendt	± 30 °/m
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	



Forbindelseskabel med hunstik


ADOAK190MSS0010H19

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M23, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet





Forbindelseskabel med hunstik

ADOAK190MSS0010H19

Tilslutning

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul