


Y-Forbindelseskabel

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

195,8

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Tætningsmateriale

FKM

Antal porte på splitterboks

2

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Y-Forbindelseskabel


YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort transparent; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt

