




Y-Forbindelseskabel

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC431
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	111,5
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Tætningsmateriale		Kunststof
Antal porte på splitterboks		2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Y-Forbindelseskabel

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Elektrisk tilslutning


Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort transparent; Låsning: Messing, forniklet; pakning: Kunststof; Kontakter: guldbelagt

