**Applikation**

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Silikonefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 125 AC/DC
Max strømbelastning total [A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...100
Kapslingsklasse	IP 68

Mekaniske data

Vægt [g]	26,5
Dimensioner [mm]	20 x 20 x 52
Materiale	PA
Indstøbt-emne materiale	PA
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E11770



Konfektionerbare stik


SSTGH050MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

