


Konfektionerbar hunstik

SDOAA030MSSFPG



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC
Max strømbelastning total [A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	24,8
Dimensioner [mm]	35 x 20 x 30
Materiale	PA
Indstøbt-emne materiale	PA
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Konfektionerbar hunstik

SDOAA030MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", vinklet; kodning: C; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

