


E11806



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH080MSS0010C08

for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede.
venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		< 30 AC / < 36 DC
Kapslingsklasse		III
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt [g]		682,5
Dimensioner [mm]		28 x 15 x 38
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH080MSS0010C08

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, sort, Ø 6,2 mm, afskærmet; 8 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Tilslutning



Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2

Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violet
WH =	hvid
screen =	Skærm