


Spændebånd til rund cylinder

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



Applikation

Udførelse

for byggeform MKT

Mekaniske data

Vægt	[g]	5,8
Dimensioner	[mm]	Ø 8
Materiale	Adapter: PA; spændebånd: rustfri stål (1.4305 / 303)	
Stempel diameter	[mm]	8...12
Spændvidde	[mm]	11...19

Tilbehør

Leverings omfang

 Adapter: 1x, for byggeform, MKT
 spændebånd til rund cylinder: 1x

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.