


Spændebånd til rund cylinder

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



Applikation

Udførelse

for byggeform MKT

Mekaniske data

Vægt	[g]	6,8
Dimensioner	[mm]	Ø 25
Materiale	Adapter: PA; spændebånd: rustfri stål (1.4305 / 303)	
Stempel diameter	[mm]	25...32
Spændvidde	[mm]	28...39

Tilbehør

Leverings omfang

 Adapter: 1x, for byggeform, MKT
 spændebånd til rund cylinder: 1x

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.