


Spændebånd til rund cylinder

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



Applikation

Udførelse

for byggeform MKT

Mekaniske data

Vægt	[g]	9,7
Dimensioner	[mm]	Ø 80
Materiale	Adapter: PA; spændebånd: rustfri stål (1.4305 / 303)	
Stempel diameter	[mm]	80
Spændvidde	[mm]	78...89

Tilbehør

Leverings omfang

Adapter: 1x, for byggeform, MKT
 spændebånd til rund cylinder: 1x

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.