


E11847



Splitterboks

ProcessLine SB V4A 25m



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	6

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-5...70
----------------------	------	---------



Splitterboks

ProcessLine SB V4A 25m

Kapslingsklasse	IP 69K; (for at sikre beskyttelsesklassen skal ikke anvendte stik afdækkes med de medleverede hætter.; tilspændingsmoment: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
-----------------	---

Godkendelser / Tests

MTTF	[År]	2487
------	------	------

Mekaniske data

Vægt	[g]	5376
Dimensioner	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Materiale	gevindbøsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Beskyttelses-prop: PP	
Indstøbt-emne materiale	Rustfrit stål	
Antal porte på splitterboks	8	
Stiktype	M12	

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	16 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang	Beskyttelseshætte: M12
------------------	------------------------

Bemærkning


Bemærkning	Ekstern strømforsyning iht. PELV
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 25 m, PUR / PVC, sort, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - slids


Stik: 8 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål



Splitterboks

ProcessLine SB V4A 25m

Tilslutning



Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul

E11847

Splitterboks

ProcessLine SB V4A 25m

