


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0015K08

for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede.
venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).



Applikation		
Special funktion		afskærmet ledning
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Kapslingsklasse		III
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	976,3
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik


ADOGH080MSS0015K08

Elektrisk tilslutning

Kabel: 15 m, PUR, sort, Ø 6,6 mm, afskærmet; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skærmet tilslutningsledning: afskærmet



Tilslutning



farver iht DIN 47100

Ledningsfarver :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul
screen =	Skærm